

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 3/4-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 3/4-10
GTIN	4062406050887
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 19,05 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 16,46 mm

Opis techniczny

norma	DIN 376
Chwyt kwadratowy □	11 mm
liczba zwojów na cal	10
Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	16,46 mm

długość całkowita L	125 mm
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	38,1 mm
skok gwintu	2,54 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Ø gwintu	19,05 mm
Ø chwytu D _s	14 mm
Rodzaj gwintu	UNC-LH
wielkość gwintu	3/4-10 UNC LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik