

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.1/4-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.1/4-20
GTIN	4062406051327
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 31,75 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 25 mm

Chwył kwadratowy □: 20 mm

Ø otworu rdzenia: 30,55 mm

**Opis techniczny**

norma	DIN 376
kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	63,5 mm
Ø gwintu	31,75 mm
liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	1,27 mm

Ø chwytu D <sub>s</sub>	25 mm
Chwyt kwadratowy □	20 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	30,55 mm
liczba zwojów na cal	20
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
długość całkowita L	180 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	1.1/4-20 UN LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik