

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 11/16-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 11/16-12
GTIN	4062406050801
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 17,462 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 15,5 mm

Opis techniczny

norma	DIN 376
Chwyt kwadratowy □	11 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
Liczba ostrzy Z	4
głębokość gwintu	34,924 mm

długość całkowita L	125 mm
Ø chwytu D _s	14 mm
Ø otworu rdzenia	15,5 mm
liczba zwojów na cal	12
liczba rowków wiórowych	4
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	2,117 mm
Ø gwintu	17,462 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	11/16-12 UN LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik