

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.3/4-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.3/4-18
GTIN	4062406051860
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 44,45 mm

długość całkowita L: 220 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 43,25 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	36 mm
skok gwintu	1,411 mm
liczba zwojów na cal	18
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	43,25 mm
norma	DIN 376

Ø gwintu	44,45 mm
Chwył kwadratowy □	29 mm
Liczba ostrzy Z	4
Materiał ostrza 	HSS E
długość całkowita L	220 mm
kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	88,9 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	1.3/4-18 UNS LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik