

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 3/8-27****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 3/8-27
GTIN	4062406050405
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 27

Ø gwintu: 9,525 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwył kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,7 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza ;	HSS E
norma	DIN 371
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	9,525 mm
kąt nacięcia	15 stopni

Chwył kwadratowy □	8 mm
skok gwintu	0,94 mm
Ø chwytu D _s	10 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	8,7 mm
długość całkowita L	100 mm
liczba zwojów na cal	27
głębokość gwintu	19,05 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	3/8-27 UNS LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik