

Fresas de grande avanço MFH mini, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 25/4mm**Dados do pedido**

Número do pedido	221950 25/4
GTIN	4960664741298
Classe de artigo	250

Descrição técnica

#profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx.}}\#$	1 mm
Ø das lâminas D_c	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LOGU 0303..
Ø da haste D_s h6	25 mm
Número de arestas de corte Z	4
Ø D_3	18 mm
Comprimento total $L_{\text{tot.}}$	140 mm
Parafuso para pastilha reversível	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Projeção L_1	60 mm
Refrigeração interior	sim
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	48 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín.}}$	43 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$	1,05 grau
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	16,3 mm
Ângulo de ajuste κ	15 grau
Modelo da haste	Haste cilíndrica

Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	229713
-----------------	--------