

Fresas de grande avanço MFH mini, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 20/3mm**Dados do pedido**

Número do pedido	221950 20/3
GTIN	4960664741250
Classe de artigo	250

Descrição técnica

#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	1 mm
Ø D_3	13 mm
Número de arestas de corte Z	3
Projeção L_1	50 mm
Parafuso para pastilha reversível	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø da haste D_s h6	20 mm
Ø das lâminas D_c	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LOGU 0303..
Comprimento total L_{tot}	130 mm
Refrigeração interior	sim
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx}}$	38 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín}}$	33 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx}}$	1,52 grau
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx}}$	11,3 mm
Ângulo de ajuste κ	15 grau
Modelo da haste	Haste cilíndrica

Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	229713
-----------------	--------