

Fresas de grande avanço MFH mini, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z: 25/4mm



Dados do pedido

Número do pedido	221960 25/4
GTIN	4960664741106
Classe de artigo	250

Descrição técnica

Rosca de alojamento M	M12
Comprimento total L_{tot}	35 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\ máx}$ #	1 mm
Ø D_3	18 mm
Número de arestas de corte Z	4
Pastilha de corte reversível adequada	LOGU 0303..
Parafuso para pastilha reversível	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø das lâminas D_c	25 mm
Refrigeração interior	sim
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx}$	16,3 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{mín}$	43 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{máx}$	1,05 grau
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx}$	48 mm
Modelo da haste	com rosca
Aplicação de fresagem	Aceleração

Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Punção
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	229713
-----------------	--------