



## Pastilha de corte reversível por torneamento CNMM 160616, para maquinagem grossa



### Dados do pedido

Número do pedido	250498 CA515
GTIN	4960664675708
Classe de artigo	25E

### Descrição técnica

Avanço f	0,25 - 0,9 mm/U
#Raio do canto	1,6 mm
Quebra-aperas	PX
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte $a_p$	1 - 11 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	70 - 430 m/min
Tipo	CA515
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMM 160616

Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear