

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 5/16-48****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 5/16-48
GTIN	4062406050290
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 48

Ø gwintu: 7,938 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

Chwył kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 7,5 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	15,876 mm
skok gwintu	0,529 mm
Chwył kwadratowy □	6,2 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	8 mm
Ø gwintu	7,938 mm

Ø otworu rdzenia	7,5 mm
Materiał ostrza 	HSS E
długość całkowita L	90 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba zwojów na cal	48
norma	DIN 371
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	5/16-48 UNS LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik