

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1/2-13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1/2-13
GTIN	4062406050603
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 13

Ø gwintu: 12,7 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 10,73 mm

Opis techniczny

skok gwintu	1,953 mm
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	110 mm
norma	DIN 376
liczba zwojów na cal	13
Chwyt kwadratowy □	9 mm

kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
Ø gwintu	12,7 mm
Ø otworu rdzenia	10,73 mm
Ø chwytu D _s	11 mm
głębokość gwintu	25,4 mm
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	UNC-LH
wielkość gwintu	1/2-13 UNC LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik