

Fresa plana 70° MFK, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 315/28mm



Dados do pedido

Número do pedido	223300 315/28
GTIN	4960664732845
Classe de artigo	250

Descrição

Modelo:

Fresas plana para processamento de alto desempenho de ferro fundido. Passo dos dentes estreito e muito estreito para máxima produtividade no processamento de ferro fundido.

Vantagem:

- **Processamento económico e estável graças às pastilhas reversíveis pentagonais de 10 arestas de corte.**
- **Forças de corte reduzidas devido ao design equilibrado da ferramenta e ao elevado ângulo de incidência.**

Descrição técnica

Parafuso para cunha de aperto	229721
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	6 mm
Número de arestas de corte Z	28
Ø exterior máximo $D_{\text{máx}}$	324 mm
Ø do orifício de alojamento	60 mm

Comprimento total L_{tot}	63 mm
Cunha de aperto	229720
Pastilha de corte reversível adequada	PN.. 1106
Ø das lâminas D_c	315 mm
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	70 grau
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Parafuso com chaveta	229721
Cunha de aperto	229720