

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 5/8-12****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 130046 5/8-12 |
| GTIN | 4062406050757 |
| Klasa artykułu | 10N |

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 15,875 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 13,9 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|-----------|
| liczba rowków wiórowych | 3 |
| Liczba ostrzy Z | 3 |
| kąt nacięcia | 15 stopni |
| norma | DIN 376 |
| liczba zwojów na cal | 12 |
| skok gwintu | 2,117 mm |

| | |
|-----------------------------------|---|
| długość całkowita L | 110 mm |
| Ø chwytu D _s | 12 mm |
| Materiał ostrza | HSS E |
| Ø otworu rdzenia | 13,9 mm |
| głębokość gwintu | 31,75 mm |
| Ø gwintu | 15,875 mm |
| Chwył kwadratowy □ | 9 mm |
| Rodzaj gwintu | UN-LH |
| wielkość gwintu | 5/8-12 UN LH |
| powłoka | TiN |
| Norma na gwinty | ASME B1.1 |
| Kształł nakroju | C |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych |
| kierunek skrawania | lewe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścien barwny | bez |
| Rodzaj produktu | gwintownik |