

**Fresa plana 70° MFK, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z:  
315/44mm****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 223300 315/44 |
| GTIN             | 4960664732852 |
| Classe de artigo | 250           |

**Descrição****Modelo:**

Fresas plana para processamento de alto desempenho de ferro fundido. Passo dos dentes estreito e muito estreito para máxima produtividade no processamento de ferro fundido.

**Vantagem:**

- **Processamento económico e estável graças às pastilhas reversíveis pentagonais de 10 arestas de corte.**
- **Forças de corte reduzidas devido ao design equilibrado da ferramenta e ao elevado ângulo de incidência.**

**Descrição técnica**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Comprimento total $L_{tot}$           | 63 mm     |
| Pastilha de corte reversível adequada | PN.. 1106 |
| Ø das lâminas $D_c$                   | 315 mm    |
| Número de arestas de corte Z          | 44        |
| Cunha de aperto                       | 229720    |

|   |                |
|---|----------------|
| Ø do orifício de alojamento                       | 60 mm          |
| Parafuso para cunha de aperto                     | 229721         |
| #profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$ | 6 mm           |
| Ø exterior máximo $D_{\text{máx.}}$               | 324 mm         |
| Modelo da haste                                   | com perfuração |
| Ângulo de ajuste $\kappa$                         | 70 grau        |
| Refrigeração interior                             | não            |
| Tipo de produto                                   | Fresa plana    |

---

## Acessórios

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Cunha de aperto      | 229720 |
| Parafuso com chaveta | 229721 |