

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 5/8-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 5/8-14
GTIN	4062406050740
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 15,875 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 14,2 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	12 mm
głębokość gwintu	31,75 mm
Materiał ostrza :	HSS E
Ø gwintu	15,875 mm

norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	14,2 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	15 stopni
Chwył kwadratowy □	9 mm
długość całkowita L	110 mm
liczba zwojów na cal	14
skok gwintu	1,814 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	5/8-14 UNS LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik