

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: NO.8-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 NO.8-32
GTIN	4062406050054
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 4,166 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 4,5 mm

Chwył kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,42 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	4,166 mm
głębokość gwintu	8,332 mm
liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	0,794 mm
liczba zwojów na cal	32

Materiał ostrza 	HSS E
Ø otworu rdzenia	3,42 mm
Liczba ostrzy Z	3
Chwył kwadratowy □	3,4 mm
długość całkowita L	63 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D _s	4,5 mm
Rodzaj gwintu	UNC-LH
wielkość gwintu	8-32 UNC LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik