

APMT 180504 ER, HB8630, Tipo: INOX**Dados do pedido**

Número do pedido	215280 INOX
GTIN	4045197747709
Classe de artigo	21A

Descrição**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D / a_p = 5 \text{ mm}$, $a_{p \text{ máx}} = 9 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Tipo	INOX
Avanço f_z por dente	0,2 mm
Raio do canto	0,4 mm
Série	Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível	APMT 180504 ER
Tipo	HB8630
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		