

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 3-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130050 3-18
GTIN	4062406052607
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

 ; HSS

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 76,2 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 75 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	114,3 mm
skok gwintu	1,411 mm
liczba zwojów na cal	18
Ø chwytu D _s	50 mm
długość całkowita L	160 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	8

Ø otworu rdzenia	75 mm
liczba rowków wiórowych	8
Ø gwintu	76,2 mm
Materiał ostrza 	HSS
Chwył kwadratowy □	39 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	3-18 UNS
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik