

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 3.1/8-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130050 3.1/8-8
GTIN	4062406052690
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

 ; HSS

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 79,375 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 76,4 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	76,4 mm
liczba rowków wiórowych	8
Chwyt kwadratowy □	39 mm
kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	160 mm
Liczba ostrzy Z	8
skok gwintu	3,175 mm

Ø chwytu D _s	50 mm
głębokość gwintu	119,0625 mm
liczba zwojów na cal	8
Materiał ostrza 	HSS
Ø gwintu	79,375 mm
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	3.1/8-8 UN
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik