

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 3-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130050 3-20
GTIN	4062406052591
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

 ; HSS

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 76,2 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 75 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	20
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	75 mm
Ø chwytu D _s	50 mm
skok gwintu	1,27 mm
głębokość gwintu	114,3 mm
Ø gwintu	76,2 mm

Materiał ostrza 	HSS
Liczba ostrzy Z	8
liczba rowków wiórowych	8
długość całkowita L	160 mm
Chwył kwadratowy □	39 mm
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	3-20 UN
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik