

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 2.3/8-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130050 2.3/8-12
GTIN	4062406052324
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

 ; HSS

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 60,325 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 58,3 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	58,3 mm
liczba rowków wiórowych	6
Liczba ostrzy Z	6
Ø chwytu D _s	50 mm
głębokość gwintu	90,4875 mm
liczba zwojów na cal	12
Ø gwintu	60,325 mm

