

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 3-4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130050 3-4
GTIN	4062406052669
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 ; HSS

liczba zwojów na cal: 4

Ø gwintu: 76,2 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 69,71 mm

Opis techniczny

skok gwintu	6,35 mm
liczba rowków wiórowych	8
długość całkowita L	160 mm
Chwyt kwadratowy □	39 mm
liczba zwojów na cal	4
Ø otworu rdzenia	69,71 mm
kąt nacięcia	15 stopni

głębokość gwintu	114,3 mm
Ø chwytu D _s	50 mm
Ø gwintu	76,2 mm
Liczba ostrzy Z	8
Materiał ostrza 	HSS
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	3-4 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik