

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 4-4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130050 4-4
GTIN	4062406053048
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych  
Minimalne zamówienie: 1 szt.  
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu  
Rodzaj gwintu: UNC  
Materiał ostrza  
&nbsp;; HSS  
liczba zwojów na cal: 4  
Ø gwintu: 101,6 mm  
długość całkowita L: 180 mm  
Ø chwytu D<sub>s</sub>: 56 mm  
Chwyt kwadratowy □: 44 mm  
Ø otworu rdzenia: 95,11 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	12
głębokość gwintu	152,4 mm
Ø gwintu	101,6 mm
Ø otworu rdzenia	95,11 mm
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS
Chwyt kwadratowy □	44 mm

skok gwintu	6,35 mm
liczba zwojów na cal	4
kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	180 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	56 mm
Liczba ostrzy Z	12
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	4-4 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik