

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: NO.1-64****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 NO.1-64
GTIN	4062406049935
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 64

Ø gwintu: 1,854 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,5 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,399 mm
liczba rowków wiórowych	2
Ø gwintu	1,854 mm
Ø otworu rdzenia	1,5 mm
Ø chwytu D _s	2,8 mm
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

norma	DIN 371
długość całkowita L	45 mm
liczba zwojów na cal	64
głębokość gwintu	3,708 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Liczba ostrzy Z	2
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	UNC-LH
wielkość gwintu	1-64 UNC LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik