

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 7/16-28****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 7/16-28
GTIN	4062406050467
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF-LH

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 28

Ø gwintu: 11,112 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 10,35 mm

Opis techniczny

norma	DIN 376
Materiał ostrza ;	HSS E
skok gwintu	0,907 mm
głębokość gwintu	22,224 mm
kąt nacięcia	15 stopni

Ø otworu rdzenia	10,35 mm
Ø chwytu D _s	9 mm
Chwył kwadratowy □	7 mm
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	110 mm
Ø gwintu	11,112 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba zwojów na cal	28
Rodzaj gwintu	UNEF-LH
wielkość gwintu	7/16-28 UNEF LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik