

## Ficha de dados



### Broca espiral MDI extra curta, TiAlN, Ø DC h7: 3,1



#### Dados do pedido

Número do pedido	122151 3,1
GTIN	4045197748225
Classe de artigo	11E

#### Descrição

##### Versão:

Semelhante a DIN 6539 (extra curta).

Com o mesmo Ø nominal e de eixo.

Revestimento TiAlN para um desempenho ainda melhor.

##### Nota:

Comprimento dos canais de aparas  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Aperto antideslizante na bucha n.º 341050 com mordentes de aperto revestidos a diamante.

#### Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	2
Tolerância da haste	h7
Ø haste $D_s$	3,1 mm
Norma	DIN 6539
Comprimento dos canais de aparas $L_c$	18 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/U
Tolerância de Ø nominal	h7
Comprimento total L	49 mm
Ø nominal $D_c$	3,1 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada $L_2$	13,4 mm
Revestimento	TiAlN
Material de corte	VHM

## Ficha de dados

Tipo	N
Ângulo da ponta	118 grau
Ângulo espiral	30 grau
Haste	Haste cilíndrica com h7
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca espiral

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		