

Fresa de grande avanço Feedking, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 35/5Lmm



Dados do pedido

Número do pedido	212902 35/5L
GTIN	4045197815606
Classe de artigo	210

Descrição

Modelo:

Geometria **dinâmica** das arestas para os mais altos valores de avanço. Extrema suavidade de funcionamento graças ao **apoio de pastilhas reversíveis autoestabilizante**. Geometria **otimizada** para força de corte reduzida, reduzindo assim a **carga do fuso principal**.

Vantagem:

Particularmente económica devido a pastilhas reversíveis de **4 arestas de corte extremamente estáveis**.

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** com lâmina n.º **674252 tam. 9IP**.

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	35 mm
Pastilha de corte reversível adequada	XD.. 070308
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219810 (9IP; 2,2 Nm)
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	0,85 mm
Número de arestas de corte Z	5
Ø D_3	22 mm
Projeção L_1	35 mm
Comprimento total L_{tot}	220 mm
Ø da haste D_s h6	32 mm
Refrigeração interior	sim

Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	68 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín.}}$	57 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$	0,82 grau
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	21 mm
Fresas circulares de perfuração a_p	0,85 mm
Série	FeedKing
Ângulo de ajuste κ	10 grau
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Divisão das lâminas	desigual
Estratégia de maquinagem	HPC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219810
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2