

Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 16,8mm**Dados do pedido**

Número do pedido	122809 16,8
GTIN	4045197759474
Classe de artigo	11E

Descrição**Modelo:**

O revestimento **DLC sp²** da última geração com **baixo coeficiente de atrito** proporciona uma **excelente remoção de aparas**. Para o **processamento de alto desempenho** de **materiais de alumínio**. **Alta precisão de alinhamento** e **circularidade da perfuração** graças a **de 6 chanfros de guia**.

Instrução:

Comprimento dos canais de aparas $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descrição técnica

Ø nominal D_c	16,8 mm
Comprimento dos canais de aparas L_c	171 mm
Comprimento total L	222 mm
Norma	Norma de fábrica
Ø haste D_s	18 mm
Tolerância da haste	h6
Tolerância de Ø nominal	h7
Número de arestas de corte Z	2
Avanço f em alumínio de apara curta	0,7 mm/U
profundidade de perfuração máxima recomendada L_2	145,8 mm
Revestimento	DLC
Óleo de corte	VHM

Versão	8xD
Tipo	W
Ângulo da ponta	135 grau
Haste	DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior	sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem	HPC
Seminorma	sim
Anel colorido	amarelo
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Acrílico PMMA	adequado		
PEEK	adequado		
PVDF GF20	adequado		
PA 66 GF30	adequado		
PEEK GF30	adequado		
PTFE CF25	adequado		
Cu	adequado		
CuZn	adequado		
GFK	adequado		
CFK	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		

