

Ficha de dados

Garant

Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 6,6



Dados do pedido

Número do pedido	122809 6,6
GTIN	4045197758927
Classe de artigo	11E

Descrição

Versão:

O revestimento **DLC sp²** da última geração com **baixo coeficiente de atrito** proporciona uma **excelente remoção de aparas**. Para o **processamento de alto desempenho** de **materiais de alumínio**. Alta precisão de alinhamento e circularidade da perfuração graças a **de 6 chanfros de guia**.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descrição técnica

Ø haste D_s	8 mm
Tolerância de Ø nominal	h7
Tolerância da haste	h6
Número de arestas de corte Z	2
Avanço f em alumínio de apara curta	0,45 mm/U
Comprimento dos canais de aparas L_c	76 mm
Comprimento total L	114 mm
Ø nominal D_c	6,6 mm
Norma	Norma de fábrica
profundidade de perfuração máxima recomendada L_2	66,1 mm
Revestimento	DLC
Material de corte	VHM

Ficha de dados

Versão	8xD
Tipo	W
Ângulo da ponta	135 grau
Haste	DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior	sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem	HPC
Seminorma	sim
Anel colorido	amarelo
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Acrílico PMMA	adequado		
PEEK	adequado		
PVDF GF20	adequado		
PA 66 GF30	adequado		
PEEK GF30	adequado		
PTFE CF25	adequado		
Cu	adequado		
CuZn	adequado		
GFK	adequado		
CFK	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		