

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 2.1/2-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130050 2.1/2-14
GTIN	4062406052386
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 63,5 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 61,75 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	61,75 mm
długość całkowita L	160 mm
liczba rowków wiórowych	6
liczba zwojów na cal	14
Ø gwintu	63,5 mm
głębokość gwintu	95,25 mm
Chwyt kwadratowy □	39 mm

skok gwintu	1,814 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Liczba ostrzy Z	6
Ø chwytu D <sub>s</sub>	50 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	2.1/2-14 UNS
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik