

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: NO.4-48****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 NO.4-48
GTIN	4062406049980
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF-LH

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 48

Ø gwintu: 2,845 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Chwył kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,4 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	2,845 mm
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
głębokość gwintu	5,69 mm
długość całkowita L	56 mm

liczba zwojów na cal	48
kąt nacięcia	15 stopni
Chwył kwadratowy □	2,7 mm
liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	0,529 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	3,5 mm
Ø otworu rdzenia	2,4 mm
norma	DIN 371
Rodzaj gwintu	UNF-LH
wielkość gwintu	4-48 UNF LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik