

**Inserto de corte HiPer-Drill Forma E, HB7530, Ø do escareado: 30mm****Dados do pedido**

Número do pedido	231690 30
GTIN	4045197761132
Classe de artigo	21M

**Descrição****Modelo:**

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável.

Aresta de corte de 180° de forma E com ponta de centragem de 142° e chanfro de proteção de 0,5 mm.

**Utilização:**

Para furos passantes de parafusos conforme DIN-ISO 273 e escareamentos conforme DIN74, folha2, formaH, J e K, versão média.

Para parafusos conforme DIN912, 6912 e 7984, ISO1207 (DIN84).

**Instrução:**

Outras dimensões disponíveis a pedido. Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base 5×D.

**Descrição técnica**

Ø do escareado	30 mm
indicado para furo contínuo de Ø	19 mm
para parafusos de cabeça cilíndrica DIN	M18
Série	HiPer-Drill

Ângulo dos níveis de rebaixamento	180 grau
Tipo	HB7530
Tipo de produto	Inserto de corte para escarear

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
TOOLOX 33	adequado		
TOOLOX 44	adequado		
HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		