

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 5-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130050 5-12
GTIN	4062406053277
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 127 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 56 mm

Chwyt kwadratowy □: 44 mm

Ø otworu rdzenia: 125 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	56 mm
długość całkowita L	180 mm
Ø gwintu	127 mm
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS
Ø otworu rdzenia	125 mm
liczba zwojów na cal	12

skok gwintu	2,117 mm
głębokość gwintu	190,5 mm
liczba rowków wiórowych	12
kąt nacięcia	15 stopni
Chwył kwadratowy □	44 mm
Liczba ostrzy Z	12
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	5-12 UN
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik