

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 3.1/2-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130050 3.1/2-14
GTIN	4062406052812
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNS
Materiał ostrza
 ; HSS
liczba zwojów na cal: 14
Ø gwintu: 88,9 mm
długość całkowita L: 160 mm
Ø chwytu D_s: 50 mm
Chwył kwadratowy □: 39 mm
Ø otworu rdzenia: 87,25 mm

Opis techniczny

skok gwintu	1,814 mm
liczba rowków wiórowych	10
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	50 mm
Ø gwintu	88,9 mm
długość całkowita L	160 mm
Ø otworu rdzenia	87,25 mm

głębokość gwintu	133,35 mm
liczba zwojów na cal	14
Materiał ostrza 	HSS
Liczba ostrzy Z	10
Chwył kwadratowy □	39 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	3.1/2-14 UNS
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik