

## Fresa de cópia MDI extra comprido, Haste cilíndrica, Ø D: 8mm



### Dados do pedido

Número do pedido	212592 8
GTIN	4045197761446
Classe de artigo	210

### Descrição

#### Modelo:

Apoio de pastilhas reversíveis preciso devido à configuração ideal de tolerâncias das pastilhas e dos assentos das pastilhas.

Precisão máxima de troca garantida:  $\pm 0,015$  mm. Sem refrigeração interna.

#### Utilização:

Uso universal para operações de acabamento e semiacabamento.

**Metal duro integral** – para grandes profundidades de processamento e redução da vibração.

#### Instrução:

Calcular a velocidade de acordo com o Ø efetivo  $D_w$ . Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 0,9** com lâmina n.º **674252 tam. 7IP**.

### Descrição técnica

Projeção $L_1$	40 mm
Comprimento total $L_{tot}$	150 mm
Ø da haste $D_s$ h6	8 mm
Parafuso para pastilha reversível	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Número de arestas de corte Z	2
Ø $d_1$	7,2 mm
Ø das lâminas $D_c$	8 mm
Refrigeração interior	não
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Aplicação de fresagem	Fresagem de cópia

Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

---

## Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Parafuso tensor	219870
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 0,9	211750 0,9