

Fresa de cópia MDI extra comprido, Haste cilíndrica, Ø D: 12mm



Dados do pedido

Número do pedido	212592 12
GTIN	4045197761460
Classe de artigo	210

Descrição

Modelo:

Apoio de pastilhas reversíveis preciso devido à configuração ideal de tolerâncias das pastilhas e dos assentos das pastilhas.

Precisão máxima de troca garantida: $\pm 0,015$ mm.

Utilização:

Uso universal para operações de acabamento e semiacabamento.

Metal duro integral – para grandes profundidades de processamento e redução da vibração.

Instrução:

Calcular a velocidade de acordo com o Ø efetivo D_w . Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** com lâmina n.º **674252 tam. 10IP**.

Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Comprimento total L_{tot}	160 mm
Número de arestas de corte Z	2
Ø das lâminas D_c	12 mm
Projeção L_1	50 mm
Ø d_1	10,4 mm
Ø da haste D_s h6	12 mm
Refrigeração interior	sim
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Aplicação de fresagem	Fresagem de cópia

Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	219873
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP