

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 2.1/8-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 2.1/8-8
GTIN	4062406053321
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UN-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
liczba zwojów na cal: 8
Ø gwintu: 53,975 mm
długość całkowita L: 140 mm
Ø chwytu D_s: 40 mm
Chwyt kwadratowy □: 32 mm
Ø otworu rdzenia: 51 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	6
Ø otworu rdzenia	51 mm
Ø chwytu D _s	40 mm
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	3,175 mm
Ø gwintu	53,975 mm
liczba rowków wiórowych	6

liczba zwojów na cal	8
Chwył kwadratowy □	32 mm
głębokość gwintu	80,9625 mm
Materiał ostrza 	HSS
długość całkowita L	140 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	2.1/8-8 UN LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik