

Pastilhas reversível de fresagem Ø 10 mm Highfeed, Tipo: ALU



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 212749 ALU |
| GTIN | 4045197761842 |
| Classe de artigo | 21A |

Descrição

Modelo:

Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte o manual de maquinagem GARANT n.º 110020.

- Precisão de raio, concentricidade: $\pm 0,015$ mm.
- Precisão da troca de pastilha para pastilha: $\pm 0,025$ mm.

Utilização:

Pastilhas toroidais "Highfeed" para avanços mais elevados.

Descrição técnica

| | |
|---|----------|
| Tipo | ALUMÍNIO |
| Tipo | HU7830 |
| Óleo de corte | HM |
| profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx.}}$ | 0,5 mm |
| Raio de programação com $a_{p \text{ máx.}}$ | 1,4 mm |
| Avanço f_z em alumínio de apara curta | 0,4 mm |

| | |
|--|--|
| Avanço f_z em aço < 1400 N/mm ² | 0,5 mm |
| Número de trocas/cortes | 1 |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |