

Garant

Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 160612, para processamento médio



Dados do pedido

Número do pedido	250170 HB7020
GTIN	4045197764041
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 350 m/min
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,5 - 8 mm
Quebra-aparas	SM
#Raio do canto	1,2 mm
Tipo	HB7020
Aplicação principal	P
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Material de corte	HM

Ficha de dados

Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 160612
Número de trocas/cortes	4
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear