

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 2.1/2-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 2.1/2-10
GTIN	4062406053536
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNS-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
liczba zwojów na cal: 10
Ø gwintu: 63,5 mm
długość całkowita L: 160 mm
Ø chwytu D_s: 50 mm
Chwyt kwadratowy □: 39 mm
Ø otworu rdzenia: 61,2 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza ;	HSS
skok gwintu	2,54 mm
liczba rowków wiórowych	6
Ø gwintu	63,5 mm
głębokość gwintu	95,25 mm
kąt nacięcia	15 stopni

Ø chwytu D _s	50 mm
liczba zwojów na cal	10
Ø otworu rdzenia	61,2 mm
długość całkowita L	160 mm
Liczba ostrzy Z	6
Chwył kwadratowy □	39 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	2.1/2-10 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik