

**CNMG 160616, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

Número do pedido	250338 HB7020
GTIN	4045197764089
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Quebra-aparas	SG
Aplicação principal	P
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 300 m/min
Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
Raio do canto	1,6 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	HB7020
Profundidade de corte $a_p$	1,5 - 8 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 160616
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para tornear