

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3.7/8-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 3.7/8-12
GTIN	4062406054106
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UN-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
liczba zwojów na cal: 12
Ø gwintu: 98,425 mm
długość całkowita L: 180 mm
Ø chwytu D_s: 56 mm
Chwyt kwadratowy □: 44 mm
Ø otworu rdzenia: 96,4 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	98,425 mm
Ø otworu rdzenia	96,4 mm
długość całkowita L	180 mm
Ø chwytu D _s	56 mm
Liczba ostrzy Z	10
skok gwintu	2,117 mm
kąt nacięcia	15 stopni

