

CNMM 190624, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	250466 HB7020
GTIN	4045197764133
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 300 m/min
Avanço f	0,4 - 1,2 mm/U
Quebra-aperas	SR
Tipo	HB7020
Profundidade de corte a_p	2 - 10 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	2,4 mm
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMM 190624
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar