

**SNMG 150616, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

Número do pedido	251332 HB7020
GTIN	4045197764195
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Raio do canto	1,6 mm
Avanço f	0,25 - 0,8 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	1,5 - 9 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	P
Quebra-aperas	SG
Tipo	HB7020
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 300 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 150616
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar