



## Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym (Zwrócić uwagę na minimalną wielkość zamówienia!), TiN, typ: 3-14



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	130056 3-14
GTIN	4062406056018
Klasa artykułu	10N

### Opis

#### wskazówka:

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Norma na gwinty: ASME B1.1

Kształt nakroju: C

chłodzenie wewnętrzne: false

Zastosowanie przy rodzaju otworów: do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym

kierunek skrawania: lewe

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 76,2 mm

długość całkowita  $L_{\text{całk.}}$ : 160 mm

Ø chwytu: 50 mm

chwyt kwadratowy: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 74,5 mm

### Opis techniczny

chwyt kwadratowy	39 mm
liczba zwojów na cal	14

Ø otworu rdzenia	74,5 mm
długość całkowita L <sub>całk.</sub>	160 mm
Ø gwintu	76,2 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Liczba ostrzy Z	8
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu	50 mm
Wielkość gwintu UNS	3-14
Rodzaj gwintu	UNS-LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chłodzenie wewnętrzne	false
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej