

**SNMG 190624, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

Número do pedido	251338 HB7020
GTIN	4045197764218
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	HB7020
Profundidade de corte $a_p$	1,5 - 9 mm
Raio do canto	2,4 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 300 m/min
Quebra-aperas	SG
Avanço $f$	0,25 - 0,8 mm/U
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 190624
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar