

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, TiN,  
Typ: 5-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130055 5-10
GTIN	4062406055547
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

&amp;nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 127 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 56 mm

Chwyt kwadratowy □: 44 mm

Ø otworu rdzenia: 124,7 mm

**Opis techniczny**

Chwyt kwadratowy □	44 mm
liczba zwojów na cal	10
głębokość gwintu	190,5 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	56 mm
Ø otworu rdzenia	124,7 mm
liczba rowków wiórowych	12
długość całkowita L	180 mm

Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Liczba ostrzy Z	12
skok gwintu	2,54 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	127 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	5-10 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik