

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273906 1,0
GTIN	4045197768353
Classe de artigo	21J

Descrição técnica

$t_{\text{máx.}}$	2 mm
Largura da ranhura m (H13)	1 mm
Largura da aresta de corte w	1 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Raio do canto R	0,05 mm
Atribuição das pastilhas reversíveis	esquerda
Tipo	HU9315
Ranuras conforme norma	DIN 471
Ranuras conforme norma	DIN 472
Número de trocas/cortes	3
Aplicação principal	N

Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 280 mm/min
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Grafite	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		