



**Recartilha PM, BR 30°, Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/  
divisão dos dentes: 10X4/0,8**



## Dados do pedido

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 290181 10X4/0,8 |
| GTIN             | 4030741241147   |
| Classe de artigo | 29I             |

## Descrição

### Versão:

Resistente ao desgaste, de metal em pó (MP).

### Nota:

**Outros tamanhos e perfis disponíveis a pedido.**

## Descrição técnica

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Ø do recartilhado d <sub>1</sub> | 10 mm  |
| Divisão dos dentes               | 0,8    |
| Largura do recartilhado b        | 4 mm   |
| Ø do recartilhado d <sub>2</sub> | 4 mm   |
| Modelo do recartilhado           | BR 30° |
| para norma                       | DIN 82 |
| Material de corte                | PM     |

Tipo de produto

Serrilhador

**Dados de utilizador**

|                              | Adequabilidade            | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Plásticos alumínio           | adequado                  |                |            |
| Alumínio (apara curta)       | adequado                  |                |            |
| Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  |                |            |
| Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  |                |            |
| Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  |                |            |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                |            |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                |            |
| CuZn                         | adequado                  |                |            |
| Óleo                         | adequado                  |                |            |
| máximo a molhado             | condicionalmente adequado |                |            |
| mínimo a molhado             | condicionalmente adequado |                |            |