

## Torno manual para perfuradoras, Largura do mordente A: 80mm



### Dados do pedido

Número do pedido	365045 80
GTIN	4045197771018
Classe de artigo	32D

### Descrição

#### Modelo:

- **Design sólido e prático.**
- **Mordentes temperados e retificados.**
- **Comprimento total constante (Fuso embutido na alavanca!)**
- **Opção de montagem universal através de furos ranhurados.**
- **Mordente móvel, guiado lateralmente.**
- **Mordente de aperto fixo com três prismas verticais e um prisma horizontal.**

#### Utilização:

Para prender peças de trabalho em perfuradoras.

#### Material:

**Corpo feito de ferro fundido.**

#### Precisão:

Dentro de **0,20 mm.**

### Descrição técnica

Altura do mordente C	30 mm
Altura total c	64 mm
Peso	4 kg
Área de aperto b	65 mm
Comprimento do corpo base a	233 mm

Largura do mordente A	80 mm
Tipo de produto	Torno de bancada para perfuradoras

---

## Acessórios

Par de mordentes sobresselentes (2 unidades) para prensas de bancada para tipo 80	365046 80
---	-----------